


ISOLERAD RINGKABELSKO - F-M-SERIEN



Info

Rekommenderat verktyg: 0,25-6mm² (Röd, blå, gul)

GALLERY IMAGES



MER INFORMATION

TEKNISK INFORMATION

Flatstiftshylsor tillverkade av förtent koppar Isolation av PVC Temperaturområde: -20°C- 75°C,
kortvarigt 90°C

BESKRIVNING

Röd

Artikel	Kabelarea [mm²]	Anslutning	B [mm]	N [mm]	L [mm]	A [mm]	Ø2 [mm]	Ø [mm]	Avskalning [mm]	Förp. storlek [st]
RF-M2	0,25-1,5	M2	5.6	2.8	17.3	4.2	4	1.8	4.6	3000
RF-M3	0,25-1,5	M3	5.6	2.8	17.3	4.2	4	1.8	4.6	3000
RF-M3.5	0,25-1,5	M3.5	5.6	2.8	17.3	4.2	4	1.8	4.6	3000
RF-M3.5/1	0,25-1,5	M3.5	6.2	3.1	20.2	4.2	4	1.8	4.6	3000
RF-M4	0,25-1,5	M4	7	3.5	20	4.2	4	1.8	4.6	3000
RF-M4/3	0,25-1,5	M4	7.8	3.9	21	4.2	4	1.8	4.6	3000
RF-M5	0,25-1,5	M5	7.8	3.9	21	4.2	4	1.8	4.6	2500
RF-M6	0,25-1,5	M6	9.4	4.7	22.8	4.2	4	1.8	4.6	2500
RF-M6/1	0,25-1,5	M6	12	6	26.3	4.2	4	1.8	4.6	2000
RF-M7	0,25-1,5	M7	9.4	4.7	22.8	4.2	4	1.8	4.6	2500
RF-M8	0,25-1,5	M8	12	6	26.3	4.2	4	1.8	4.6	2000
RF-M10	0,25-1,5	M10	15.5	7.75	30.8	4.2	4	1.8	4.6	1500
RF-M12	0,25-1,5	M12	18	9	34.5	4.2	4	1.8	4.6	1500

Blå

Artikel	Kabelarea [mm²]	Anslutning	B [mm]	N [mm]	L [mm]	A [mm]	Ø2 [mm]	Ø [mm]	Avskalning [mm]	Förp. storlek [st]
BF-M2	1,5-2,5	M2	5.6	2.8	17.8	4.2	4.9	2.4	4.6	3000
BF-M3	1,5-2,5	M3	5.6	2.8	17.8	4.2	4.9	2.4	4.6	2500
BF-M3.5	1,5-2,5	M3.5	5.6	2.8	17.8	4.2	4.9	2.4	4.6	2500
BF-M3.5/1	1,5-2,5	M3.5	6.2	3.1	19.6	4.2	4.9	2.4	4.6	2500
BF-M4	1,5-2,5	M4	8	4	20.5	4.2	4.9	2.4	4.6	2500
BF-M5	1,5-2,5	M5	8	4	21.5	4.2	4.9	2.4	4.6	2000
BF-M6	1,5-2,5	M6	9.4	4.7	23.3	4.2	4.9	2.4	4.6	2000
BF-M6/1	1,5-2,5	M6	12	6	26.3	4.2	4.9	2.4	4.6	2000
BF-M6/2	1,5-2,5	M6	8.4	4.2	19.6	4.2	4.9	2.4	4.6	2500
BF-M7	1,5-2,5	M7	10	5	22.8	4.2	4.9	2.4	4.6	2000
BF-M8	1,5-2,5	M8	12	6	26.3	4.2	4.9	2.4	4.6	1500
BF-M10	1,5-2,5	M10	15.5	7.75	30.8	4.2	4.9	2.4	4.6	1500
BF-M12	1,5-2,5	M12	18	9	34.5	4.2	4.9	2.4	4.6	1000

Gul

Artikel	Kabelarea [mm²]	Anslutning	B [mm]	N [mm]	L [mm]	A [mm]	Ø2 [mm]	Ø [mm]	Avskalning [mm]	Förp. storlek [st]
GF-M2	1,5-2,5	M2	8	4	26.3	6.4	6.6	2.6	7	1000

GF-M3.5	4-6	M3.5	8	4	26.2	6.4	6.6	3.6	7	1000
GF-M4	4-6	M4	9	4.5	26.7	6.4	6.6	3.6	7	1000
GF-M5	4-6	M5	9	4.5	26.7	6.4	6.6	3.6	7	1000
GF-M6	4-6	M6	11	5.5	30.7	6.4	6.6	3.6	7	1000
GF-M6/1	4-6	M6	11	5.5	27.7	6.4	6.6	3.6	7	1000
GF-M7	4-6	M7	11	5.5	30.7	6.4	6.6	3.6	7	1000
GF-M8	4-6	M8	13.6	6.8	33	6.4	6.6	3.6	7	800
GF-M8/1	4-6	M8	11	5.5	27.8	6.4	6.6	3.6	7	1000
GF-M10	4-6	M10	13.6	6.8	33	6.4	6.6	3.6	7	800
GF-M10/1	4-6	M10	15.5	7.75	35.7	6.4	6.6	3.6	7	800
GF-M12	4-6	M12	19	9.5	38.7	6.4	6.6	3.6	7	500
GF-M14	4-6	M14	21	10.5	40.7	6.4	6.6	3.6	7	500
GF-M16	4-6	M16	24	12.5	43.2	6.4	6.6	3.6	7	500

Rekommenderat verktyg: 0,25-6mm² (Röd, blå, gul)